

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1130.500

AE コンパクトボックス

State: 2026/06/21 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1130.500 - AE コンパクトボックス

ドア付きハウジング、鋼板製、塗装済み、マウンティングプレート付き、ボトムにグラウンドプレート付き。

Features

品番	AE 1130.500
材質	エンクロージャー：鋼板 ドア：鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレート：亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き、密閉型 本体の底部にグラウンドプレート マウンティングプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm
保護等級、NEMA	NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
IKコード	IK08
寸法：	幅: 1,000 mm 高さ: 760 mm 奥行: 300 mm
板厚（ドア）	2 mm
板厚（エンクロージャー）	1.5 mm
材料（マウンティングプレート）	3 mm

Features

マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ) 944 mm x 730 mm

ドアの数 2

ロックの数 2

ロック
ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 2
ロックインサート: ダブルビット 3 mm

グラウンドプレート
サイズ: 4
数: 2

基材 鋼板製

1パック 1 個

純質量 51.1 kg

総質量 54.5 kg

関税率番号 94032080

ECLASS 8.0 27180101

製品説明 AE Compact enclosure, WHD: 1000x760x300 mm, Sheet steel, with mounting plate, two-door, with two cam locks

Approvals

Approvals DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Explanations CE適合宣言書
UKCA適合宣言書