

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1214.000

AX ベーシックエンクロージャー、 鋼板製

State: 2026/05/06 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1214.000 - AX ベーシックエンクロージャー、鋼板製

印象的なケーシング突起を持つ、AX コンパクトボックス。ルーフ、ボトム、サイドは、VX25 システムエンクロージャーで使用されている25 mmピッチパターン。他に類を見ない、特許を取得しているこのシステムのおかげで、AX コンパクトボックスはあらゆる拡張、追加ができるようになっています。システムコンポーネントおよびアクセサリは、レール上に穴なしで簡単に、早く、確実に取り付け、追加することができます。



Features

品番	AX 1214.000
メリット	25 mm システムピッチで組み込まれたハウジングカム、内面実装用レールおよびさまざまなシステムアクセサリとの組み合わせにより、内面実装の可能性が広がります 穴なし内装用レールの組み立てにより、保護方式 (UL 認証) を遵守 追加の架装面およびプレート補強レールによる荷重の向上 リターンル コンフィグレーター RiPanelでの簡単な計画と構成
材質	エンクロージャー：鋼板 ドア：鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレート：亜鉛めっき

Features

塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア付き 本体の底部にグランドプレート マウンティングプレート 穴付きドアフランジ ロック：ダブルビットNo.5/3 mm
保護等級、NEMA	NEMA 1 NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
IKコード	IK10
寸法：	幅: 1,000 mm 高さ: 1,200 mm 奥行: 400 mm
板厚（ドア）	2 mm
板厚（エンクロージャー）	1.5 mm
材料（マウンティングプレート）	2.5 mm
マウンティングプレートの寸法（幅 x高さ）	945 mm x 1,175 mm
ドアの数	2
ドアヒンジ位置変更可能	Yes
ロック	ロックの仕様: 3点ロックシステム ロックの数: 1 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
グランドプレート	サイズ: 6 数: 2

Features

基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	82.1 kg
総質量	82.5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	265.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	AX コンパクトエンクロージャー, 幅x高さx奥行：1000x1200x400 mm, 鋼板製, マウンティングプレート付き, 両開きドア、3点ロックシステム付き

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Certificates	保護等級

Approvals

Explanations

製造者宣言書

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書

PCF-declaration