Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AE 1260.500 AE コンパクトボックス

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



AE 1260.500 - AE コンパクトボックス

ドア付きハウジング、鋼板製、塗装済み、マウンティングプレート付き、ボトムにグランドプレート付き。

Features

品番	AE 1260.500
材質	エンクロージャー:鋼板 ドア:鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉
表面	エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、 凹凸模様(テクスチャー)仕上げ マウンティングプレート: 亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き、密閉型 本体の底部にグランドプレート マウンティングプレート ロック:ダブルビットNo.5/3 mm 3点ロックシステム
保護等級、NEMA	NEMA 4
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
IK I – F	IK08
寸法:	幅: 600 mm 高さ: 1,200 mm 奥行: 300 mm
板厚(ドア)	2 mm
板厚 (エンクロージャー)	1.5 mm
材料 (マウンティングプレート)	3 mm

© Rittal 2025

2

Features

マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	540 mm x 1,155 mm
ドアの数	1
ドアヒンジ位置変更可能	Yes
ロック	ロックの仕様: 3点ロックシステム ロックの数: 1 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
グランドプレート	サイズ: 5 数: 1
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	49.4
総質量	51
関税率番号	94032080
EAN	4028177252448
E-Number Sweden	E3404625
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

© Rittal 2025

Approvals

Approvals	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 4