

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1302.600

**HD コンパクトエンクロージャー、
1枚ドア**

State: 2026/07/03 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1302.600 - HD コンパクトエンクロージャー、1枚ドア

食品・嗜好品産業の要求事項に適合するハウジングソリューション。トップパネルには30°の前方傾斜がついています。食品との見分けがはっきりとつくよう、パッキンは青色にしております



Features

| | |
|------|--|
| 品番 | HD 1302.600 |
| 仕様 | 衛生デザインボックス |
| 製品変更 | HD コンパクトエンクロージャー、1枚ドアには、2020年6月よりAX コンパクトエンクロージャーの新しいマウンティングプレートが使用されるようになります。 |
| 材質 | エンクロージャーとドア：ステンレス、1.4301 (AISI 304) マウンティングプレート：鋼板 HD ロックインサート：ステンレス 1.4404 (AISI 316L) パッキン：シリコン、FDA（米国食品医薬品局）ガイドライン21 CFR 177.2600に適合 |
| 表面 | ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 <math>< 0.8 \mu\text{m}</math> マウンティングプレート：亜鉛めっき パッキン：青色に着色（RAL 5010） |

Features

| | |
|--------------------------|--|
| 同梱品 | エンクロージャー、密閉型 ドア (差し込みパッキン付き) ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 マウンティングプレート |
| 寸法： | 幅: 220 mm 前方高さ: 350 mm 高さ リア: 437 mm 奥行: 155 mm |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ) | 160 mm x 275 mm |
| ドア開角度 | 125° |
| ロックの数 | 1 |
| IKコード | IK08 |
| 基材 | ステンレス、1.4301 (AISI 304) |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |

Features

| | |
|-------------------------|--|
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 タイプ 13 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 6 kg |
| 総質量 | 6.56 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 22.98 |
| 関税率番号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 製品説明 | HD Compact enclosure, WHD: 220x350(H1)x437(H2)x155 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, with hinged door and silicone seal |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 PCF-declaration |