

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1303.000

AX ベーシックエンクロージャー、 ステンレス製

State: 2026/07/07 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1303.000 - AX ベーシックエンクロージャー、ステンレス製

頑丈なステンレス製のエンクロージャーにはカムシステムが組み込まれているため、穴あけ加工をせずに、広範囲にわたるシステム構築を迅速かつ安全に実現できます。



Features

品番	AX 1303.000
材質	エンクロージャー：ステンレス ドア：ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。 マウンティングプレート：鋼板 ステンレス、1.4404 (AISI 316L)
表面	ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 <math>< 0.8 \mu\text{m}</math> マウンティングプレート：亜鉛めっき
同梱品	ドア付きハウジング、開角度 130° マウンティングプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm
保護等級、NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12

Features

保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
IKコード	IK10
寸法：	幅: 380 mm 高さ: 380 mm 奥行: 210 mm
板厚 (ドア)	1.5 mm
板厚 (エンクロージャー)	1.5 mm
材料 (マウンティングプレート)	2 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	330 mm x 355 mm
ドアの数	1
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 1 ロックインサート: ダブルビット 3 mm Material lock: ステンレス、1.4404 (AISI 316L)
基材	ステンレス、1.4404 (AISI 316L)
1パック	1 個
純質量	9.31 kg
総質量	10.29 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	38.08
関税率番号	94032080

Features

ETIM 9	EC000261
--------	----------

ETIM 8	EC000261
--------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

製品説明	AX コンパクトエンクロージャー, 幅x高さx奥行: 380x380x210 mm, ステンレス 1.4404 製, マウンティングプレート付き, 1 枚ドア、カムロック 1 個
------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
-----------	----------------------------------------------------------------

Explanations	CE適合宣言書 PCF-declaration
--------------	----------------------------