

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1305.000

AX ベーシックエンクロージャー、 ステンレス製

State: 2026/05/14 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1305.000 - AX ベーシックエンクロージャー、ステンレス製

頑丈なステンレス製のエンクロージャーにはカムシステムが組み込まれているため、穴あけ加工をせずに、広範囲にわたるシステム構築を迅速かつ安全に実現できます。



Features

| | |
|--------------------|---|
| 品番 | AX 1305.000 |
| 材質 | エンクロージャー：ステンレス ドア：ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。 マウンティングプレート：鋼板 ステンレス、1.4404 (AISI 316L) |
| 表面 | ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 <math>< 0.8 \mu\text{m}</math> マウンティングプレート：亜鉛めっき |
| 同梱品 | ドア付きハウジング、開角度 130° マウンティングプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm |
| 保護等級、NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 55 |

Features

| | |
|------------------------|--|
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 Type 12 |
| IKコード | IK10 |
| 寸法： | 幅: 1,000 mm 高さ: 1,200 mm 奥行: 300 mm |
| 板厚 (ドア) | 2 mm |
| 板厚 (エンクロージャー) | 1.5 mm |
| 材料 (マウンティングプレート) | 2.5 mm |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ) | 945 mm x 1,175 mm |
| ドアの数 | 2 |
| ロック | ロックの仕様: 3点ロックシステム ロックの数: 1 ロックインサート: ダブルビット 3 mm Material lock: 亜鉛ダイカスト |
| 基材 | ステンレス、1.4404 (AISI 316L) |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 71.4 kg |
| 総質量 | 76 kg |
| 関税率番号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Features

製品説明

AX コンパクトエンクロージャー, 幅x高さx奥行: 1000x1200x300 mm, ステンレス 1.4404 製, マウンティングプレート付き, 両開きドア、3点ロックシステム付き

Approvals

Approvals

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Explanations

CE適合宣言書
PCF-declaration