

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1305.600

HD コンパクトエンクロージャー、 1枚ドア

State: 2026/05/23 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1305.600 - HD コンパクトエンクロージャー、1枚ドア

食品・嗜好品産業の要求事項に適合するハウジングソリューション。トップパネルには30°の前方傾斜がついています。食品との見分けがはっきりとつくよう、パッキンは青色にしております



Features

品番	HD 1305.600
仕様	衛生デザインボックス
製品変更	HD コンパクトエンクロージャー、1枚ドアには、2020年6月よりAX コンパクトエンクロージャーの新しいマウンティングプレートが使用されるようになります。
材質	エンクロージャーとドア：ステンレス、1.4301 (AISI 304) マウンティングプレート：鋼板 HD ロックインサート：ステンレス 1.4404 (AISI 316L) パッキン：シリコン、FDA（米国食品医薬品局）ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
表面	ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 <math>< 0.8 \mu\text{m}</math> マウンティングプレート：亜鉛めっき パッキン：青色に着色（RAL 5010）

Features

同梱品	エンクロージャー、密閉型 ドア (差し込みパッキン付き) ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 マウンティングプレート
-----	--

寸法：	幅: 390 mm 前方高さ: 550 mm 高さ リア: 669 mm 奥行: 210 mm
-----	--

マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	330 mm x 475 mm
------------------------	-----------------

ドア開角度	125°
-------	------

IKコード	IK08
-------	------

基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
----	-------------------------

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 66 IP X9
-------------------------	----------------

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
--------------------------	--

型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 タイプ 13
-----------------	--

Features

1パック	1 個
純質量	15 kg
総質量	17 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	56.83
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	HD Compact enclosure, WxHxD: 390x550(H1)x669(H2)x210 mm, stainless steel, 1.4301, with mounting plate, with hinged door and silicone seal

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 PCF-declaration