

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1310.600

HD コンパクトエンクロージャー、
1枚ドア

State: 2026/01/17 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

HD 1310.600 - HD コンパクトエンクロージャー、1枚ドア

食品・嗜好品産業の要求事項に適合するハウジングソリューション。トップパネルには 30° の前方傾斜がついています。食品との見分けがはっきりとつくよう、パッキンは青色にしてあります



Features

| | |
|----------------------|---|
| 品番 | HD 1310.600 |
| 仕様 | 衛生デザインボックス |
| Product modification | HD コンパクトエンクロージャー、1枚ドアには、2020 年 6 月より AX コンパクトエンクロージャーの新しいマウンティングプレートが使用されるようになります。 |
| 材質 | エンクロージャーとドア：ステンレス、1.4301 (AISI 304) マウンティングプレート：鋼板 HD ロックインサート：ステンレス 1.4404 (AISI 316L) パッキン：シリコン、FDA (米国食品医薬品局) ガイドライン21 CFR 177.2600に適合 |
| 表面 | ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm マウンティングプレート：亜鉛めっき パッキン：青色に着色 (RAL 5010) |

Features

| | |
|--------------------------|--|
| 同梱品 | エンクロージャー、密閉型 ドア (差し込みパッキン付き) ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 マウンティングプレート |
| 寸法： | 幅: 610 mm 前方高さ: 650 mm 高さ リア: 769 mm 奥行: 210 mm |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ) | 550 mm x 575 mm |
| ドア開角度 | 125° |
| ロックの数 | 2 |
| IKコード | IK08 |
| 基材 | ステンレス、1.4301 (AISI 304) |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13 |

Features

| | |
|-----------------|--|
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 タイプ13 |
|-----------------|--|

| | |
|------|-----|
| 1パック | 1 個 |
|------|-----|

| | |
|-----|-------|
| 純質量 | 26.03 |
|-----|-------|

| | |
|-----|-------|
| 総質量 | 28.45 |
|-----|-------|

| | |
|-------|----------|
| 関税率番号 | 94032080 |
|-------|----------|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177567610 |
|-----|---------------|

| | |
|-----------------|----------|
| E-Number Sweden | E3465021 |
|-----------------|----------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC000261 |
|--------|----------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC000261 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|

Approvals

| | |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

| | |
|--------------|----------------------|
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |
|--------------|----------------------|