

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1318.600

HD コンパクトエンクロージャー、
2枚ドア

State: 2026/05/09 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1318.600 - HD コンパクトエンクロージャー、2枚ドア

食品・嗜好品産業の要求事項に適合するハウジングソリューション。トップパネルには30°の前方傾斜がついています。食品との見分けがはっきりとつくよう、パッキンは青色にしています



Features

品番	HD 1318.600
仕様	衛生デザインボックス
材質	ハウジングおよびドア：ステンレス製 1.4301 (AISI 304) マウンティングプレート：鋼板 HD ロックインサート：ステンレス 1.4404 (AISI 316L) パッキン：シリコン、FDA（米国食品医薬品局）ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
表面	ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 <math>< 0.8 \mu\text{m}</math> マウンティングプレート：亜鉛めっき パッキン：青色に着色（RAL 5010）
同梱品	エンクロージャー、密閉型 ドア、差し込みパッキン付き マウンティングプレート

Features

寸法：	幅: 1,010 mm 前方高さ: 1,050 mm 高さ リア: 1,280 mm 奥行: 400 mm
-----	--

マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	945 mm x 975 mm
------------------------	-----------------

ドア開角度	125°
-------	------

IKコード	IK08
-------	------

基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
----	-------------------------

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 66 IP X9
-------------------------	----------------

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
--------------------------	--

型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 タイプ 13
-----------------	--

1パック	1 個
------	-----

純質量	80 kg
-----	-------

総質量	82 kg
-----	-------

Features

関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	HD コンパクトエンクロージャー、幅x高さx奥行： 1010x1050(H1)x1280(H2)x400 mm、ステンレス 1.4301 製、マウンティングプレート付き、ヒンジ式ドア (シリコンパッキン使用) 付き

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 PCF-declaration