

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1318.600

HD コンパクトエンクロージャー、
2枚ドア

State: 2026/01/12 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

HD 1318.600 - HD コンパクトエンクロージャー、2枚ドア

食品・嗜好品産業の要求事項に適合するハウジングソリューション。トップパネルには 30° の前方傾斜がついています。食品との見分けがはっきりとつくよう、パッキンは青色にしてあります



Features

品番	HD 1318.600
仕様	衛生デザインボックス
材質	ハウジングおよびドア：ステンレス製 1.4301 (AISI 304) マウンティングプレート：鋼板 HD ロックインサート：ステンレス 1.4404 (AISI 316L) パッキン：シリコン、FDA (米国食品医薬品局) ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
表面	ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm マウンティングプレート：亜鉛めっき パッキン：青色に着色 (RAL 5010)
同梱品	エンクロージャー、密閉型 ドア、差し込みパッキン付き マウンティングプレート

Features

寸法 :	幅: 1,010 mm 前方高さ: 1,050 mm 高さ リア: 1,280 mm 奥行: 400 mm
------	--

マウンティングプレートの寸法 (幅 945 mm x 975 mm
x高さ)

ドア開角度 125°

IKコード IK08

基材 ステンレス、1.4301 (AISI 304)

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) IP 66
IP X9

Protection category NEMA NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13

型式等級、UL 50E に準拠 タイプ 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
タイプ 13

1パック 1 個

純質量 80

総質量 82

Features

関税率番号 94032080

EAN 4028177918535

ETIM 9 EC000261

ETIM 8 EC000261

ECLASS 8.0 27180101

Approvals

Approvals UL + C-UL (listed)

Explanations CE適合宣言書
UKCA適合宣言書