Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





HD 1319.600 HD コンパクトエンクロージャー、 2 枚ドア

State: 2025/11/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



HD 1319.600 - HD コンパクトエンクロージャー、2枚ドア

食品・嗜好品産業の要求事項に適合するハウジングソリューション。トップパネルには 30° の前方傾斜がついています。食品との見分けがはっきりとつくよう、パッキンは青色にしてあります







Features

品番	HD 1319.600
仕様	衛生デザインボックス
材質	ハウジングおよびドア:ステンレス製 1.4301 (AISI 304) マウンティングプレート:鋼板 HD ロックインサート:ステンレス 1.4404 (AISI 316L) パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
表面	ハウジングとドア:ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 μm マウンティングプレート: 亜鉛めっき パッキン:青色に着色(RAL 5010)
同梱品	エンクロージャー、密閉型 ドア、差し込みパッキン付き マウンティングプレート

© Rittal 2025

Features

寸法:	幅: 1,010 mm 前方高さ: 1,250 mm 高さ リア: 1,480 mm 奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	945 11111 X 1,175 111111
ドア開角度	125°
IKコード	IK08
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 66
	IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3
	NEMA 3X NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
	NEMA 13
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ1
	Type 3
	Type 3X
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
	タイプ 13
1パック	1個
純質量	91.2
総質量 	92.5

© Rittal 2025

Features

関税率番号	94032080
EAN	4028177918528
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)	
Explanations	CE適合宣言書	
	UKCA適合宣言書	

© Rittal 2025