

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1446.000

AX プラスチックボックス

State: 2026/06/28 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1446.000 - AX プラスチックボックス 透視窓無し

AX プラスチックボックスは、要求の厳しいエリアにおけるアプリケーションに最適です。ハウジング内の多数の取り付けボスは 25 mm ピッチパターンの、例えばシャーシやレールによる、個別の内部実装を実現可能にします。



Features

| | |
|-----|--|
| 品番 | AX 1446.000 |
| 仕様 | 透視窓無し |
| 材質 | エンクロージャーとドア： グラスファイバー強化不飽和ポリエステル(GFK) ドア：周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 マウンティングプレート：鋼板 耐燃性 UL 94-V0 適合 ハロゲンフリー |
| 表面 | エンクロージャーとドア： 後処理なし、着色プラスチック マウンティングプレート： 亜鉛めっき |
| 塗装色 | RAL 7035 近似色 |

Features

| | |
|----------------------|--|
| 同梱品 | エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き、密閉型、3 mm ダブルビットロック ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 マウンティングプレート ドアの上下端にはダブルパッキン仕様の雨よけ内蔵 |
| 注記： | 紫外線(日光)や雨に長期間さらされる環境で使用する場合は、見栄えの悪さを防ぐために、表面にPURワニス塗布をお勧めします。価格と納期に関してはお問い合わせください。 |
| 保護等級、NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 66 |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |
| 保護等級 | II (1000 V AC の場合) |
| IKコード | IK09 |
| 寸法： | 幅: 400 mm 高さ: 600 mm 奥行: 200 mm |
| 材料(マウンティングプレート) | 3 mm |
| マウンティングプレートの寸法(幅x高さ) | 305 mm x 525 mm |

Features

| | |
|--------------|--|
| ドア開角度 | 130° |
| ロックの数 | 2 |
| 基材 | プラスチック |
| 規格： | UL 746C による F1 アウトドア レーティングを満たしています |
| 取り付けについてのご注意 | ハウジング内に機器類を固定するには、内装用のねじ類を使用する必要があります ユニバーサルブラケットを使用すれば、システムセクションなどのコンポーネントを 25 mm ピッチで固定できます |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 10.5 kg |
| 総質量 | 12.25 kg |
| 関税率番号 | 94037000 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 製品説明 | AX プラスチックボックス、幅x高さx奥行：400x600x200 mm、透視窓なし |

Approvals

| | |
|-----------|--|
| Approvals | DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
|-----------|--|

Approvals

Certificates

Negative Certificate

表面

保護等級

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書