

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KS 1453.500

## KS プラスチックボックス

State: 2026/02/02 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



FRIEDHELM LOH GROUP

# KS 1453.500 - KS プラスチックボックス

ドア付きウォール型ボックス、グラスファイバー強化型不飽和ポリエステル製、マウンティングプレート付き。透視ドア付き、あるいは透視ドア無しを選べます。保護等級 IP 56 または IP 66。ハウジング内に多数の機器取り付け面を有しているため、無段階のマウンティングプレート奥行き調節が可能。ドア内側にある押し込み式固定インサートにより、ドア内側の実装がフレキシブルに行えます。グラスファイバー強化プラスチックによる高い剛性。

## Features

品番	KS 1453.500
仕様	透視窓無し
材質	エンクロージャーとドア：グラスファイバー強化不飽和ポリエステル(GFK) ドア：周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 マウンティングプレート：鋼板 透視窓：アクリルガラス、板厚 3.0 mm、ゴムシール枠付き
表面	エンクロージャーとドア：後処理なし、着色プラスチック マウンティングプレート：亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035 近似色
同梱品	エンクロージャー、ドア & ヒンジ付き、密閉型、3 mm ダブルビットロック マウンティングプレート ドアの上下端にはダブルパッキン仕様の雨よけ内蔵 両サイドにマウンティングプレート奥行き調整プラケット用Cレール付き

# Features

## 注記：

紫外線(日光)や風雨に長期間さらされると、表面に見た目の問題が生じる場合があります。しかし、ボックス内の電子部品に問題が生じることはありません。紫外線を遮蔽できない場合は、ポリウレタン系塗料をボックスに塗布することをお勧めします。許容周囲温度-30 °C ~ +75 °C

## 保護等級、NEMA

NEMA 4X

## 保護等級、EN 60 529 に準拠

IP 66

## IKコード

IK08

## 寸法：

幅: 500 mm

高さ: 500 mm

奥行: 300 mm

## 材料(マウンティングプレート)

2.5 mm

マウンティングプレートの寸法(幅 417 mm x 450 mm  
x高さ)

## ドアの数

1

## ドアヒンジ位置変更可能

Yes

## ロックの数

2

## ロック

ロックの仕様: カムロック

ロックの数: 2

ロックインサート: ダブルビット 3 mm

## 基材

プラスチック

## 1パック

1 個

## 純質量

13.03

## 総質量

13.716

## 関税率番号

94037000

## EAN

4028177526693

# Features

---

E-Number Sweden E3465005

---

ECLASS 8.0 27180101

# Approvals

---

Approvals Bureau Veritas  
TÜV

---

Explanations CE適合宣言書  
UKCA適合宣言書