

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KS 1467.500

## KS プラスチックボックス

State: 2026/05/02 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KS 1467.500 - KS プラスチックボックス

ドア付きウォール型ボックス、グラスファイバー強化型不飽和ポリエステル製、マウンティングプレート付き。透視ドア付き、あるいは透視ドア無しを選べます。保護等級 IP 56 または IP 66。ハウジング内に多数の機器取り付け面を有しているため、無段階のマウンティングプレート奥行き調節が可能。ドア内側にある押し込み式固定インサートにより、ドア内側の実装がフレキシブルに行えます。グラスファイバー強化プラスチックによる高い剛性。



## Features

|     |   |
|-----|---|
| 品番  | KS 1467.500   |
| 仕様  | 透視窓付き   |
| 材質  | エンクロージャーとドア：グラスファイバー強化不飽和ポリエステル(GFK)<br>ドア：周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布<br>マウンティングプレート：鋼板<br>透視窓：アクリルガラス、板厚 3.0 mm、ゴムシール枠付き |
| 表面  | エンクロージャーとドア：後処理なし、着色プラスチック<br>マウンティングプレート：亜鉛めっき   |
| 塗装色 | RAL 7035 近似色  |

# Features

|                      |   |
|----------------------|---|
| 同梱品                  | エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き、密閉型、3 mm ダブルビットロック<br>マウンティングプレート<br>ドアの上下端にはダブルパッキン仕様の雨よけ内蔵<br>両サイドにマウンティングプレート奥行き調整ブラケット用Cレール付き<br>ドアに透視窓             |
| 注記：                  | 紫外線(日光)や風雨に長期間さらされると、表面に見た目の問題が生じる場合があります。しかし、ボックス内の電子部品に問題が生じることはありません。紫外線を遮蔽できない場合は、ポリウレタン系塗料をボックスに塗布することをお勧めします。許容周囲温度 -30 °C ~ +75 °C |
| 保護等級、NEMA            | NEMA 12   |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠   | IP 56   |
| IKコード                | IK08  |
| 寸法：                  | 幅: 600 mm<br>高さ: 600 mm<br>奥行: 200 mm   |
| 材料(マウンティングプレート)      | 2.5 mm  |
| マウンティングプレートの寸法(幅x高さ) | 545 mm x 550 mm   |
| ドアの数                 | 1   |
| ドアヒンジ位置変更可能          | Yes   |
| ロックの数                | 2   |
| ロック                  | ロックの仕様: カムロック<br>ロックの数: 2<br>ロックインサート: ダブルビット 3 mm  |
| With viewing window  | Yes   |

## Features

---

|            |  |
|------------|--|
| 基材         | プラスチック   |
| 1パック       | 1 個  |
| 純質量        | 14.768 kg  |
| 総質量        | 15.545 kg  |
| 関税率番号      | 94037000   |
| ECLASS 8.0 | 27180101   |
| 製品説明       | KS Plastic enclosure, WHD: 600x600x200 mm, Fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, with door, viewing window |

## Approvals

---

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Approvals    | Bureau Veritas<br>TÜV |
| Explanations | CE適合宣言書<br>UKCA適合宣言書  |