

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1468.500

KS プラスチックボックス

State: 2025/09/08 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KS 1468.500 - KS プラスチックボックス

ドア付きウォール型ボックス、グラスファイバー強化型不飽和ポリエステル製、マウンティングプレート付き。透視ドア付き、あるいは透視ドア無しを選べます。保護等級 IP 56 または IP 66。ハウジング内に多数の機器取り付け面を有しているため、無段階のマウンティングプレート奥行き調節が可能。ドア内側にある押し込み式固定インサートにより、ドア内側の実装がフレキシブルに行えます。グラスファイバー強化プラスチックによる高い剛性。

Features

品番	KS 1468.500
仕様	透視窓無し
材質	エンクロージャーとドア： グラスファイバー強化不飽和ポリエステル(GFK) ドア： 周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 マウンティングプレート： 鋼板 透視窓： アクリルガラス、板厚 3.0 mm、ゴムシール枠付き
表面	エンクロージャーとドア： 後処理なし、着色プラスチック マウンティングプレート： 亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035 近似色
同梱品	エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き、密閉型、3 mm ダブルビットロック マウンティングプレート ドアの上下端にはダブルパッキン仕様の雨よけ内蔵 両サイドにマウンティングプレート奥行き調整プラケット用Cレール付き

Features

注記： 紫外線 (日光) や風雨に長期間さらされると、表面に見た目の問題が生じる場合があります。しかし、ボックス内の電子部品に問題が生じることはありません。紫外線を遮蔽できない場合は、ポリウレタン系塗料をボックスに塗布することをお勧めします。許容周囲温度 -30 °C ~ +75 °C

保護等級、NEMA NEMA 4X

保護等級、EN 60 529 に準拠 IP 66

IKコード IK08

寸法：
幅: 600 mm
高さ: 800 mm
奥行: 300 mm

材料 (マウンティングプレート) 3 mm

マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ) 517 mm x 750 mm

ドアの数 1

ドアヒンジ位置変更可能 Yes

ロック
ロックの仕様: 3点ロックシステム
ロックの数: 1
ロックインサート: ダブルビット 3 mm

基材 プラスチック

1パック 1 個

純質量 24.571

総質量 25.5

関税率番号 94037000

EAN 4028177526754

E-Number Sweden E3465011

Features

ECLASS 8.0

27180101

Approvals

Approvals

Bureau Veritas

TÜV

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書