

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1479.500

KS プラスチックボックス

State: 2026/06/25 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KS 1479.500 - KS プラスチックボックス

ドア付きウォール型ボックス、グラスファイバー強化型不飽和ポリエステル製、マウンティングプレート付き。透視ドア付き、あるいは透視ドア無しを選べます。保護等級 IP 56 または IP 66。ハウジング内に多数の機器取り付け面を有しているため、無段階のマウンティングプレート奥行き調節が可能。ドア内側にある押し込み式固定インサートにより、ドア内側の実装がフレキシブルに行えます。グラスファイバー強化プラスチックによる高い剛性。



Features

品番	KS 1479.500
仕様	透視窓付き
材質	エンクロージャーとドア：グラスファイバー強化不飽和ポリエステル(GFK) ドア：周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 マウンティングプレート：鋼板 透視窓：アクリルガラス、板厚 3.0 mm、ゴムシール枠付き
表面	エンクロージャーとドア：後処理なし、着色プラスチック マウンティングプレート：亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035 近似色

Features

同梱品	エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き、密閉型、3 mm ダブルビットロック マウンティングプレート ドアの上下端にはダブルパッキン仕様の雨よけ内蔵 両サイドにマウンティングプレート奥行き調整ブラケット用Cレール付き ドアに透視窓
注記：	紫外線(日光)や風雨に長期間さらされると、表面に見た目の問題が生じる場合があります。しかし、ボックス内の電子部品に問題が生じることはありません。紫外線を遮蔽できない場合は、ポリウレタン系塗料をボックスに塗布することをお勧めします。許容周囲温度 -30 °C ~ +75 °C
保護等級、NEMA	NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 56
IKコード	IK08
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 1,000 mm 奥行: 300 mm
材料(マウンティングプレート)	3 mm
マウンティングプレートの寸法(幅x高さ)	717 mm x 950 mm
ドアの数	1
ドアヒンジ位置変更可能	Yes
ロック	ロックの仕様: 3点ロックシステム ロックの数: 1 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
With viewing window	Yes
基材	プラスチック

Features

1パック	1 個
純質量	38 kg
総質量	39.5 kg
関税率番号	94037000
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	KS Plastic enclosure, WHD: 800x1000x300 mm, Fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, with door, viewing window

Approvals

Approvals	Bureau Veritas TÜV
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書