

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1480.500

KS プラスチックボックス

State: 2026/02/07 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



KS 1480.500 - KS プラスチックボックス

ドア付きウォール型ボックス、グラスファイバー強化型不飽和ポリエステル製、マウンティングプレート付き。透視ドア付き、あるいは透視ドア無しを選べます。保護等級 IP 56 または IP 66。ハウジング内に多数の機器取り付け面を有しているため、無段階のマウンティングプレート奥行き調節が可能。ドア内側にある押し込み式固定インサートにより、ドア内側の実装がフレキシブルに行えます。グラスファイバー強化プラスチックによる高い剛性。

Features

品番	KS 1480.500
仕様	透視窓無し
材質	エンクロージャーとドア：グラスファイバー強化不飽和ポリエステル(GFK) ドア：周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 マウンティングプレート：鋼板 透視窓：アクリルガラス、板厚 3.0 mm、ゴムシール枠付き
表面	エンクロージャーとドア：後処理なし、着色プラスチック マウンティングプレート：亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035 近似色
同梱品	エンクロージャー、ドア & ヒンジ付き、密閉型、3 mm ダブルビットロック マウンティングプレート ドアの上下端にはダブルパッキン仕様の雨よけ内蔵 両サイドにマウンティングプレート奥行き調整プラケット用Cレール付き

Features

注記：	紫外線(日光)や風雨に長期間さらされると、表面に見た目の問題が生じる場合があります。しかし、ボックス内の電子部品に問題が生じることはありません。紫外線を遮蔽できない場合は、ポリウレタン系塗料をボックスに塗布することをお勧めします。許容周囲温度 -30 °C ~ +75 °C
保護等級、NEMA	NEMA 4X
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
IKコード	IK08
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 1,000 mm 奥行: 300 mm
材料(マウンティングプレート)	3 mm
マウンティングプレートの寸法(幅 x 高さ)	717 mm x 950 mm
ドアの数	1
ドアヒンジ位置変更可能	Yes
ロック	ロックの仕様: 3点ロックシステム ロックの数: 1 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
基材	プラスチック
1パック	1 個
純質量	38
総質量	41
関税率番号	94037000
EAN	4028177526761
E-Number Sweden	E3465012

Features

ECLASS 8.0

27180101

Approvals

Approvals

Bureau Veritas
TÜV

Explanations

CE適合宣言書
UKCA適合宣言書