


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1485.744

内側ドア

State: 2026/02/09 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1485.744 - 内側ドア AX プラスチックボックス用

確実なアクセス保護の実現に。操作レベルと技術レベルを切り離します。



Features

品番	SZ 1485.744
材質	ドアおよびドアフレーム：鋼板製
表面	ドア：静電粉体塗装、テクスチャー仕上げ ドアフレーム：亜鉛めっき
塗装色	ドア：RAL 7035
同梱品	ドア ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック 固定ねじを含む
取り付け方法	AX プラスチック製のサイドパネルにある取り付けボスに
注記：	標準装備のダブルビットロックインサートは、タイプ A のロックインサート(27 mm)と交換可能です。
適用エンクロージャータイプ	AX プラスチック製
適用幅	400 mm
適用高さ	400 mm

Features

板厚（ドア）	1 mm
ドア開角度	105°
1パック	1 個
純質量	1.94
総質量	2.04
関税率番号	94039910
EAN	4028177965874
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
