

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1485.768

内側ドア

State: 2026/06/29 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1485.768 - 内側ドア AX プラスチックボックス用

確実なアクセス保護の実現に。操作レベルと技術レベルを切り離します。



Features

品番	SZ 1485.768
材質	ドアおよびドアフレーム：鋼板製
表面	ドア：静電粉体塗装、テクスチャー仕上げ ドアフレーム：亜鉛めっき
塗装色	ドア：RAL 7035
同梱品	ドア ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック 固定ねじを含む
取り付け方法	AX プラスチック製のサイドパネルにある取り付けボスに
注記：	標準装備のダブルビットロックインサートは、タイプAのロックインサート(27 mm)と交換可能です。
適用エンクロージャータイプ	AX プラスチック製
適用幅	600 mm
適用高さ	800 mm

Features

板厚 (ドア)	1 mm
ドア開角度	105°
1パック	1 個
純質量	5.32 kg
総質量	5.62 kg
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
製品説明	SZ 内側ドア、AX プラスチックボックス (幅x高さ 600x800 mm) 用