



EB 1552.500 - EB ボックス

ドアとマウンティングプレート付きのウォール型ボックス、鋼板製。保護等級 IP 66。180° ヒンジ付き。ロックインサートは交換可能。任意のロックシステムを使用することができます。

Features

| | |
|--------------------------|---|
| 品番 | EB 1552.500 |
| 材質 | エンクロージャーとドア：鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉 |
| 表面 | エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレート：亜鉛めっき |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 同梱品 | エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き 180°ヒンジ ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック マウンティングプレート |
| Protection category NEMA | NEMA 4 |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 66 |
| IKコード | IK08 |
| 寸法： | 幅: 200 mm 高さ: 300 mm 奥行: 80 mm |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ) | 175 mm x 285 mm |
| 板厚 (エンクロージャー) | 1.25 mm |
| 板厚 (ドア) | 1.25 mm |

Features

| | |
|------------------|--|
| 材料 (マウンティングプレート) | 2 mm |
| ロック | ロックの仕様: カムロック ロックの数: 1 ロックインサート: ダブルビット 3 mm |
| 基材 | 鋼板製 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 2.923 kg |
| 総質量 | 3.18 kg |
| 関税率番号 | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 製品説明 | EB E-Box, WHD: 200x300x80, Sheet steel, with mounting plate, with door |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | Bureau Veritas C-UL Lloyds Register of Shipping UL UL + C-UL (listed) |
| Explanations | 製造者宣言書 CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |