Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





EB 1554.500 EB ボックス

State: 2025/11/13 (Source: rittal.com/jp-ja)



EB 1554.500 - EB ボックス

ドアとマウンティングプレート付きのウォール型ボックス、鋼板製。保護等級 IP 66。180° ヒンジ付き。ロックインサートは交換可能。任意のロックシステムを使用することができます。

Features

品番	EB 1554.500
材質	エンクロージャーとドア:鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密 閉
表面	エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、 凹凸模様(テクスチャー)仕上げ マウンティングプレート: 亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き 180°ヒンジ ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック マウンティングプレート
Protection category NEMA	NEMA 4
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
IK I – F	IK08
寸法:	幅: 200 mm 高さ: 300 mm 奥行: 120 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	175 mm x 285 mm
板厚 (エンクロージャー)	1.25 mm
板厚(ドア)	1.25 mm

© Rittal 2025

Features

材料 (マウンティングプレート)	2 mm
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 1 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
基材	鋼板製
1パック	1個
純質量	3.361
総質量	3.561
関税率番号	94032080
EAN	4028177251724
E-Number Sweden	E3404649
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	Bureau Veritas
	C-UL
	Lloyds Register of Shipping
	UL
	UL + C-UL (listed)
Explanations	製造者宣言書
	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3