

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EB 1557.500

EB ボックス

State: 2026/05/06 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1557.500 - EB ボックス

ドアとマウンティングプレート付きのウォール型ボックス、鋼板製。保護等級 IP 66。180° ヒンジ付き。ロックインサートは交換可能。任意のロックシステムを使用することができます。

Features

品番	EB 1557.500
材質	エンクロージャーとドア：鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレート：亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア&ヒンジ付き 180°ヒンジ ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック マウンティングプレート
Protection category NEMA	NEMA 4
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
IKコード	IK08
寸法：	幅: 200 mm 高さ: 500 mm 奥行: 120 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	175 mm x 485 mm
板厚 (エンクロージャー)	1.25 mm
板厚 (ドア)	1.25 mm

Features

材料 (マウンティングプレート)	2 mm
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 2 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	5.292 kg
総質量	5.571 kg
関税率番号	94032080
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	EB E-Box, WHD: 200x500x120, Sheet steel, with mounting plate, with door

Approvals

Approvals	Bureau Veritas C-UL Lloyds Register of Shipping UL UL + C-UL (listed)
Explanations	製造者宣言書 CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
