

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1558.010

BG バスボックス

State: 2026/05/10 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1558.010 - BG バスボックス ステンレス

ステンレス製バスボックス1.4301,、 (AISI 304) 、180°のヒンジを含む。保護等級IP 66

Features

品番	BG 1558.010
材質	エンクロージャー：ステンレス、1.4301 (AISI 304) カバー：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 180°ヒンジ：亜鉛ダイカスト
表面	エンクロージャーとカバー：ヘアライン仕上げ、粒度240番 180°ヒンジ：クロムめっき
同梱品	エンクロージャー、カバー付き 180°ヒンジ (2個) マウントレール TH 35/7.5 クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む
Protection category NEMA	NEMA 4X
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
寸法：	幅: 400 mm 高さ: 200 mm 奥行: 123 mm
板厚 (エンクロージャー)	1.5 mm
板厚 (ドア)	1.25 mm
ドアヒンジの位置	下
マウントレール数	1

Features

ロック	ロックの仕様: クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む ロックの数: 2
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック	1個
純質量	3.92 kg
総質量	4.12 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	BG Bus enclosure, WHD: 400x200x123 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, with cover, with support rail

Approvals

Approvals	Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書