

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1558.510 BG バスボックス

State: 2026/03/12 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1558.510 - BG バスボックス

鋼板製ドア付きウォール型キャビネット、透視窓はポリカーボネート製。保護等級 IP 65。ほとんどのメーカーのバスモジュールを固定できます。

Features

品番	BG 1558.510
材質	エンクロージャー：鋼板 ドア：鋼板 透視窓：ポリカーボネート、厚さ 4 mm
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア付き ドアに透視窓 ハウジングボトムにグラウンドプレート
Protection category NEMA	NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 65
IKコード	IK08
寸法：	幅: 400 mm 高さ: 200 mm 奥行: 125 mm
板厚（エンクロージャー）	1.25 mm
板厚（ドア）	1.25 mm
ドアヒンジの位置	下
マウントレール数	1

Features

ロック	ロックの仕様: クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む ロックの数: 2
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	3.631 kg
総質量	3.8 kg
関税率番号	94032080
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	BG Bus enclosure, WHD: 400x200x125 mm, Sheet steel, with gland plate in the base and support rails, Door with viewing window, hinged at bottom

Approvals

Approvals	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書