Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





BG 1559.010 BG バスボックス

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



BG 1559.010 - BG バスボックス ステンレス

ステンレス製バスボックス1.4301,、 (AISI 304) 、180°のヒンジを含む。保護等級IP 66

Features

品番	BG 1559.010
材質	エンクロージャー:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
	カバー:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡ポリウレタン
	パッキンを塗布
	180°ヒンジ:亜鉛ダイカスト
表面	エンクロージャーとカバー:ヘアライン仕上げ、粒度240番
	180°ヒンジ:クロムめっき
同梱品	エンクロージャー、カバー付き
	180°ヒンジ (2個)
	マウントレール TH 35/7.5
	クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む
Protection category NEMA	NEMA 4X
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
寸法:	幅: 600 mm
	高さ: 200 mm
	奥行: 123 mm
板厚 (エンクロージャー)	1.5 mm
板厚(ドア)	1.25 mm
ドアヒンジの位置	下
マウントレール数	1

© Rittal 2025 2

Features

ロック	ロックの仕様: クイックリリースファスナー、プラスチックブッ シュを含む ロックの数: 3
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック	1個
純質量	5.653
総質量	5.95
関税率番号	94032080
EAN	4028177009950
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3