

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1578.560

BG バスボックス

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1578.560 - BG バスボックス

鋼板製ドア付きウォール型キャビネット、透視窓はポリカーボネート製。保護等級 IP 65。ほとんどのメーカーのバスモジュールを固定できます。

Features

品番	BG 1578.560
材質	エンクロージャー：鋼板 ドア：鋼板 透視窓：ポリカーボネート、厚さ 4 mm
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア付き ドアに透視窓 マウンティングプレート ハウジングボトムにグランドプレート
Protection category NEMA	NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 65
IKコード	IK08
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 300 mm 奥行: 155 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	585 mm x 275 mm

Features

可視面積	透視窓幅: 540 mm 透視窓高さ: 190 mm 窓の下縁からドアの下縁までの距離: 42 mm
板厚 (エンクロージャー)	1.38 mm
板厚 (ドア)	1.25 mm
ドアヒンジの位置	下
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 2 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	9.352
総質量	9.844
関税率番号	94032080
EAN	4028177262140
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書
