

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**BG 1579.530**

**BG バスボックス**

State: 2026/04/05 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1579.530 - BG バスボックス

鋼板製ドア付きウォール型キャビネット、透視窓はポリカーボネート製。保護等級 IP 65。ほとんどのメーカーのバスモジュールを固定できます。

## Features

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 品番                       | BG 1579.530  |
| 材質                       | エンクロージャー：鋼板<br>ドア：鋼板<br>透視窓：ポリカーボネート、厚さ 4 mm             |
| 表面                       | エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ            |
| 塗装色                      | RAL 7035   |
| 同梱品                      | エンクロージャー、ドア付き<br>ドアに透視窓<br>マウンティングプレート                   |
| Protection category NEMA | NEMA 12  |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠       | IP 65  |
| IKコード                    | IK08   |
| 寸法：                      | 幅: 800 mm<br>高さ: 300 mm<br>奥行: 155 mm                    |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)   | 785 mm x 275 mm  |
| 可視面積                     | 透視窓幅: 740 mm<br>透視窓高さ: 190 mm<br>窓の下縁からドアの下縁までの距離: 42 mm |

# Features

|               |   |
|---------------|---|
| 板厚 (エンクロージャー) | 1.38 mm   |
| 板厚 (ドア)       | 1.25 mm   |
| ドアヒンジの位置      | 下   |
| ロック           | ロックの仕様: カムロック<br>ロックの数: 2<br>ロックインサート: ダブルビット 3 mm  |
| 基材            | 鋼板製   |
| 1パック          | 1 個   |
| 純質量           | 12.145 kg   |
| 総質量           | 12.784 kg   |
| 関税率番号         | 94032080  |
| ECLASS 8.0    | 27180101  |
| 製品説明          | BG Bus enclosures, WHD: 800x300x155 mm, sheet steel, with solid base and mounting plate, Door with viewing window, hinged at bottom |

# Approvals

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | CE適合宣言書            |