


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1581.000

プラスチック製ケーブルグランドプレート

State: 2026/04/07 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1581.000 - プラスチック製ケーブルグラウンドプレート PG打ち抜き穴付き

予めPGケーブルグラウンド設置用打抜き穴が設けられています。



Features

品番	KL 1581.000
製品説明	予めPGケーブルグラウンド設置用打抜き穴が設けられています。標準の鋼板製グラウンドプレートのシールを使用してください。
材質	ABSプラスチック
塗装色	RAL 7035
注記：	適合するグラウンドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください
メートル法打ち抜き穴の数	12
数量 x PG 直径	12 x 13.5
寸法：	幅: 220 mm 奥行: 90 mm
適用	エンクロージャータイプ: KL
グラウンドプレート	サイズ: 2
動作温度範囲	-40 °C...70 °C

Features

保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55 (適切な取り付けがされている場合)
1パック	5 個
純質量	0.505 kg
総質量	0.604 kg
関税率番号	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
製品説明	KL Plastic cable gland plate, with PG knock-outs, WD: 220x90 mm, size: 2, PG knockouts: 13.5