


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1581.100

# 金属製グラウンドプレート

State: 2026/06/21 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1581.100 - 金属製グラウンドプレート メートル法打ち抜き穴付き

ケーブルのネジ止め用の穴は、単純にドライバーで開けてください。通常的位置で下に取り付ける場合の保護等級はIP 66です。

## Features

品番	SZ 1581.100
製品説明	穴はスクリュードライバーで簡単に打ち割ることができます。
材質	鋼板製
塗装色	RAL 7035
注記：	適合するグラウンドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください
メートル法打ち抜き穴の数	12 x M20
寸法：	幅: 221 mm 奥行: 90 mm
適用	エンクロージャータイプ: KL
グラウンドプレート	サイズ: 2
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66 (標準的な設置位置の場合、下側)
1パック	1 個
純質量	0.23 kg
総質量	0.25 kg
関税率番号	73079100
ETIM 9	EC000211

# Features

---

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
製品説明	SZ Metal gland plate, with metric knock-outs, WD: 221x90 mm, size: 2

---