

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1585.010 BG バスボックス

State: 2025/12/12 (Source: rittal.com/jp-ja)



FRIEDHELM LOH GROUP

BG 1585.010 - BG バスボックス ステンレス

ステンレス製バスボックス1.4301、(AISI 304)、180°のヒンジを含む。保護等級IP 66

Features

| | |
|--------------------------|---|
| 品番 | BG 1585.010 |
| 材質 | エンクロージャー：ステンレス、1.4301 (AISI 304) カバー：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡ポリウレタン パッキンを塗布 180°ヒンジ：亜鉛ダイカスト |
| 表面 | エンクロージャーとカバー：ヘアライン仕上げ、粒度240番 180°ヒンジ：クロムめっき |
| 同梱品 | エンクロージャー、カバー付き 180°ヒンジ (2個) マウントレール TH 35/7.5 クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 66 |
| 寸法： | 幅: 400 mm 高さ: 300 mm 奥行: 80 mm |
| 板厚 (エンクロージャー) | 1.5 mm |
| 板厚 (ドア) | 1.25 mm |
| ドアヒンジの位置 | 右/左 |
| マウントレール数 | 1 |

Features

| | |
|------------|---|
| ロック | ロックの仕様: クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む ロックの数: 2 |
| 基材 | ステンレス、1.4301 (AISI 304) |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 3.55 |
| 総質量 | 4.16 |
| 関税率番号 | 94032080 |
| EAN | 4028177011014 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Approvals

| | |
|--------------|----------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |