

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**BG 1585.520**

**BG バスボックス**

State: 2026/05/23 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1585.520 - BG バスボックス

鋼板製ドア付きウォール型キャビネット、透視窓はポリカーボネート製。保護等級 IP 65。ほとんどのメーカーのバスモジュールを固定できます。

## Features

品番	BG 1585.520
材質	エンクロージャー：鋼板 ドア：鋼板 透視窓：ポリカーボネート、厚さ 4 mm
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア付き ドアに透視窓
Protection category NEMA	NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 65
IKコード	IK08
寸法：	幅: 400 mm 高さ: 300 mm 奥行: 80 mm
板厚（エンクロージャー）	1.25 mm
板厚（ドア）	1.25 mm
ドアヒンジの位置	左に
マウントレール数	2
開口部 (数 x 直径)	2

# Features

---

ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 1 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
ケーブルエントリー(数 x Ø)	2 x M12 M20 M25
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	3.854 kg
総質量	3.9 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	BG Bus enclosure, WHD: 400x300x80 mm, Sheet steel, with metric holes in the base and support rail, Door with viewing window, hinged on the left

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書