

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1586.520

BG バスボックス

State: 2026/01/25 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

BG 1586.520 - BG バスボックス

鋼板製ドア付きウォール型キャビネット、透視窓はポリカーボネート製。保護等級 IP 65。ほとんどのメーカーのバスモジュールを固定できます。

Features

品番	BG 1586.520
材質	エンクロージャー：鋼板 ドア：鋼板 透視窓：ポリカーボネート、厚さ 4 mm
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、 凹凸模様（テクスチャー）仕上げ
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア付き ドアに透視窓
Protection category NEMA	NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 65
IKコード	IK08
寸法：	幅: 500 mm 高さ: 300 mm 奥行: 80 mm
板厚（エンクロージャー）	1.25 mm
板厚（ドア）	1.25 mm
ドアヒンジの位置	左に
マウントトレール数	2
開口部 (数 x 直径)	3

Features

ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 1 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
ケーブルエントリー(数 × Ø)	3 x M12 M20
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	4.74
総質量	4.94
関税率番号	94032080
EAN	4028177266803
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書