Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





KX 1588.000 KX E-ボックス

State: 2025/11/27 (Source: rittal.com/jp-ja)



KX 1588.000 - KX E-ボックス ステンレス

KX E-ボックス (ステンレス製) は、高いレベルの組み立て快適性、ならびに、選べるロックシステムの多様性を提供します。標準的に使用されている 180° ヒンジは、ハウジング内へのアクセスを容易にします。







Features

品番	KX 1588.000
製品説明	KX 小型キャビネット、KX E-ボックス (ステンレス製) は、高いレベルの組み立て快適性、ならびに、選べるロックシステムの多様性を提供します。標準的に使用されている 180° ヒンジは、ハウジング内へのアクセスを容易にします。
材質	エンクロージャー:ステンレス ドア:ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。 マウンティングプレート:鋼板 ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面	エンクロージャーとカバー:ヘアライン仕上げ、粒度180番 マウンティングプレート: 亜鉛めっき
同梱品	マウンティングプレート ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 65

© Rittal 2025 2

Features

タイプ 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
幅: 380 mm
高さ: 300 mm
奥行: 155 mm
365 mm x 275 mm
1.25 mm
1.25 mm
ロックの数: 1
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1個
6.4
6.5
84879059
4028177919143
E3465244
EC000261
EC000261

© Rittal 2025 3

Approvals

Approvals	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025 4