

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EL 1920.500

## EL ウォール型ボックス、2分割型

State: 2025/12/17 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# EL 1920.500 - EL ウォール型ボックス、2分割型 スイングフレーム付き

ウォール型ボックス、2分割型。スイングフレーム付き。保護等級IP 55

## Features

品番	EL 1920.500
仕様	スイングフレーム付き
製品説明	スイングフレームにより最適なアクセシビリティを持つ、ウォール型ボックス。
材質	エンクロージャー：鋼板 1.5 mm スイングフレーム：鋼板 フロントドア：アルミニウム押出成形プロファイル、アクリルガラス、3 mm
表面	エンクロージャーとスイングフレーム：下塗りと静電粉体塗装 フロントドア：アルマイト処理
塗装色	エンクロージャーとスイングフレーム：RAL 7035 フロントドア：シルバー
同梱品	エンクロージャー フロントドア 19インチスイングフレーム、取り付け済み 固定用付属品を含む
高さ単位(ユニット)	11 U
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 600 mm 奥行: 369 mm
取り付け可能奥行	270 mm

# Features

---

内法	内法幅: 537 mm 内法高さ: 537 mm
基材	アルミニウム
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED _DOOR_TO_SWING_FRAME	67 - 97 mm
1パック	1 個
純質量	25.4
総質量	26.7
EAN	4028177462908
ECLASS 8.0	27142408

# Approvals

---

Approvals Lloyds Register of Shipping