

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2092.300

スプリングケージナット

State: 2025/12/17 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2092.300 - スプリングケージナット

M5/M6、電子モジュール、482.6 mm（19インチ）組み込み部品およびblankプレートの、482.6 mm（19インチ）固定プロフィールへの固定用。

Features

品番	EL 2092.300
仕様	爪なし
製品説明	エレクトロニックユニット、482.6 mm(19インチ)機器やパネル類を、482.6 mm(19インチ)マウンティングレールに固定するために使います。板厚 0.8 ~ 2.5 mm のマウンティングレールに使用できます。482.6 mm(19インチ)レール/ラックと取り付けた部品とのコンタクト付き/コンタクトなしを選択できます。
寸法：	ねじ: M6
適用板厚	1.2 - 1.5 mm
1パック	50 個
純質量	0.15
総質量	0.202
関税率番号	73181692
EAN	4028177187382
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815