



**Rittal – The System.**


Faster – better – everywhere.



# EL 2092.500

## スプリングケージナット

State: 2026/02/12 (Source: rittal.com/jp-ja)



# EL 2092.500 - スプリングケージナット

M5/M6、電子モジュール、482.6 mm (19インチ) 組み込み部品およびブランクプレートの、482.6 mm (19インチ) 固定プロフィールへの固定用。

## Features

品番	EL 2092.500
仕様	爪なし
製品説明	エレクトロニックユニット、482.6 mm(19インチ)機器やパネル類を、482.6 mm(19インチ)マウンティングレールに固定するために使います。板厚 0.8 ~ 2.5 mm のマウンティングレールに使用できます。482.6 mm(19インチ)レール/ラックと取り付けた部品とのコンタクト付き/コンタクトなしを選択できます。
寸法：	ねじ: M5
適用板厚	0.8 - 2.5 mm
1パック	50 個
純質量	0.15
総質量	0.221
関税率番号	73181692
EAN	4028177187344
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815