

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2094.300

スプリングケージナット

State: 2026/06/06 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2094.300 - スプリングケージナット

ケージナット、ねじ M6、接点 (爪) 付き

Features

| | |
|------------|---|
| 品番 | EL 2094.300 |
| 仕様 | 爪付き |
| 製品説明 | エレクトロニックユニット、482.6 mm(19インチ)機器やパネル類を、482.6 mm(19インチ)マウンティングレールに固定するために使います。板厚 0.8 ~ 2.5 mm のマウンティングレールに使用できます。482.6 mm(19インチ)レール/ラックと取り付けた部品とのコンタクト付き/コンタクトなしを選択できます。 |
| 寸法: | ねじ: M6 |
| 適用板厚 | 1.2 - 1.5 mm |
| 1パック | 50 個 |
| 純質量 | 0.15 kg |
| 総質量 | 0.23 kg |
| 関税率番号 | 73181692 |
| ETIM 9 | EC002358 |
| ETIM 8 | EC002358 |
| ECLASS 8.0 | 23110815 |
| 製品説明 | EL Captive nuts, M6, With contact, For metal thickness: 1,2-1,5 mm |