

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2094.500

スプリングケージナット

State: 2026/05/13 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2094.500 - スプリングケージナット

ケージナット、ねじ M5、接点 (爪) 付き

Features

品番	EL 2094.500
仕様	爪付き
製品説明	エレクトロニックユニット、482.6 mm(19インチ)機器やパネル類を、482.6 mm(19インチ)マウンティングレールに固定するために使います。板厚 0.8 ~ 2.5 mm のマウンティングレールに使用できます。482.6 mm(19インチ)レール/ラックと取り付けた部品とのコンタクト付き/コンタクトなしを選択できます。
寸法:	ねじ: M5
適用板厚	0.8 - 2.5 mm
1パック	50 個
純質量	0.2 kg
総質量	0.25 kg
関税率番号	73181692
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
製品説明	EL Captive nuts, M5, With contact, For metal thickness: 0,8-2 mm