

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# EL 2094.500

## スプリングケージナット

State: 2026/02/05 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://rittal.com/jp-ja))

# EL 2094.500 - スプリングケージナット

M5/M6、電子モジュール、482.6 mm (19インチ) 組み込み部品およびブランクプレートの、482.6 mm (19インチ) 固定プロフィールへの固定用。

## Features

品番	EL 2094.500
仕様	爪付き
製品説明	エレクトロニックユニット、482.6 mm(19インチ)機器やパネル類を、482.6 mm(19インチ)マウンティングレールに固定するために使います。板厚 0.8 ~ 2.5 mm のマウンティングレールに使用できます。482.6 mm(19インチ)レール/ラックと取り付けた部品とのコンタクト付き/コンタクトなしを選択できます。
寸法：	ねじ: M5
適用板厚	0.8 - 2.5 mm
1パック	50 個
純質量	0.2
総質量	0.25
関税率番号	73181692
EAN	4028177187351
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815