## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





EL 2246.605 EL ウォール型ボックス、3分割型

State: 2025/11/12 (Source: rittal.com/jp-ja)



# EL 2246.605 - EL ウォール型ボックス、3分割型 マウンティングプレートおよび19 インチ マウンティングレール付き、固定式

ウォール型ボックス、3分割型。以下のものをすでに取り付けてあります:密閉型グランドプレート、上下、マウンティングレール付き。保護等級IP 55

#### **Features**

品番	EL 2246.605
仕様	IT ウォール型ボックス マウンティングプレートおよび19 インチ マウンティングレール付 き、固定式
製品説明	ヒンジ付きセンターハウジングにより最適なアクセシビリティを持 つ、ウォール型ボックス。
材質	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:鋼板、 1.5 mm 透視ガラス板:単層安全ガラス、3 mm
表面	静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング:RAL 7035 透視ドア:RAL 7035/7015 (スレートグレー)

© Rittal 2025

#### **Features**

同梱品	ウォール取り付け部は、開口部のないグランドプレート (上下) 付
	き、マウンティングプレートは同梱品です。
	ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレーム
	には 25 mm ピッチ穴、さらに、フロント側には、固定式の 19イン
	チ マウンティングレール2本が付属。
	デザイン透視ドア
	1 ダブルビットキー No. 5
	ロックインサート用のミニクイックハンドル
	安全ロック 3524 E
高さ単位(ユニット)	6 U
寸法:	幅: 600 mm
	高さ: 345 mm
	奥行: 373 mm
取り付け可能奥行	320 mm
内法	内法幅: 502 mm
	内法高さ: 282 mm
奥行、ヒンジ付きセンターハウジ	216 mm
ング	
マウンティングプレートの寸法 (幅	485 mm x 299 mm
x高さ)	
ウォール取り付け部の奥行	135 mm
IKJ-F	IK08
センターハウジング耐荷重(静荷	300 N
重)	
基材	鋼板製
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
1パック	1個

© Rittal 2025 3

## **Features**

純質量	23.719
総質量	24.967
関税率番号	94032080
EAN	4028177324312
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

# **Approvals**

Approvals	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 4