

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2246.605

EL ウォール型ボックス、3分割型

State: 2026/04/17 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2246.605 - EL ウォール型ボックス、3分割型 マウンティングプレートおよび19 インチ マウンティングレール付き、固定式

ウォール型ボックス、3分割型。以下のものをすでに取り付けてあります：密閉型グラウンドプレート、上下、マウンティングレール付き。保護等級IP 55

Features

| | |
|----------------|---|
| 品番 | EL 2246.605 |
| 仕様 | IT ウォール型ボックス マウンティングプレートおよび19 インチ マウンティングレール付き、固定式 |
| 製品説明 | ヒンジ付きセンターハウジングにより最適なアクセシビリティを持つ、ウォール型ボックス。 |
| 材質 | ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：鋼板、1.5 mm 透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm |
| 表面 | 静電粉体塗装 |
| General colour | RAL 7035 |
| 塗装色 | ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：RAL 7035 透視ドア：RAL 7035/7015 (スレートグレー) |

Features

| | |
|------------------------|--|
| 同梱品 | ウォール取り付け部は、開口部のないグランドプレート(上下)付き、マウンティングプレートは同梱品です。 ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレームには 25 mm ピッチ穴、さらに、フロント側には、固定式の 19 インチ マウンティングレール 2 本が付属。 デザイン透視ドア 1 ダブルビットキー No. 5 ロックインサート用のミニクイックハンドル 安全ロック 3524 E |
| 高さ単位(ユニット) | 6 U |
| 寸法： | 幅: 600 mm 高さ: 345 mm 奥行: 373 mm |
| 取り付け可能奥行 | 320 mm |
| 内法 | 内法幅: 502 mm 内法高さ: 282 mm |
| 奥行、ヒンジ付きセンターハウジング | 216 mm |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ) | 485 mm x 299 mm |
| ウォール取り付け部の奥行 | 135 mm |
| IKコード | IK08 |
| センターハウジング耐荷重(静荷重) | 300 N |
| 基材 | 鋼板製 |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 55 |
| 1パック | 1 個 |

Features

| | |
|------------|--|
| 純質量 | 23.719 kg |
| 総質量 | 24.967 kg |
| 関税率番号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| 製品説明 | EL Wall-mounted enclosures, 3-part, 6 U, WHD: 600x345x373 mm, Protection category: IP 55, Designer glazed door |

Approvals

| | |
|-----------|---|
| Approvals | Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
|-----------|---|