

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2265.605

EL ウォール型ボックス、3分割型

State: 2026/06/27 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2265.605 - EL ウォール型ボックス、3分割型 マウンティングプレートおよび19 インチ マウンティングレール付き、固定式

ウォール型ボックス、3分割型。以下のものをすでに取り付けてあります：密閉型グラウンドプレート、上下、マウンティングレール付き。保護等級IP 55

Features

品番	EL 2265.605
仕様	IT ウォール型ボックス マウンティングプレートおよび19 インチ マウンティングレール付き、固定式
製品説明	ヒンジ付きセンターハウジングにより最適なアクセシビリティを持つ、ウォール型ボックス。
材質	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：鋼板、1.5 mm 透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm
表面	静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	ウォール取り付け部およびヒンジ付きセンターハウジング：RAL 7035 透視ドア：RAL 7035/7015 (スレートグレー)

Features

同梱品	ウォール取り付け部は、開口部のないグランドプレート(上下)付き、マウンティングプレートは同梱品です。 ヒンジ付きセンターハウジングのフロントフレームとリアフレームには 25 mm ピッチ穴、さらに、フロント側には、固定式の 19 インチ マウンティングレール 2 本が付属。 デザイン透視ドア 1 ダブルビットキー No. 5 ロックインサート用のミニクイックハンドル 安全ロック 3524 E
高さ単位(ユニット)	15 U
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 746 mm 奥行: 473 mm
取り付け可能奥行	420 mm
内法	内法幅: 502 mm 内法高さ: 683 mm
奥行、ヒンジ付きセンターハウジング	316 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	485 mm x 699 mm
ウォール取り付け部の奥行	135 mm
IKコード	IK08
センターハウジング耐荷重(静荷重)	750 N
基材	鋼板製
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
1パック	1 個

Features

純質量	42.75 kg
総質量	45 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
製品説明	EL Wall-mounted enclosures, 3-part, 15 U, WHD: 600x746x473 mm, Protection category: IP 55, Designer glazed door

Approvals

Approvals	Lloyds Register UL + C-UL (listed)
-----------	---------------------------------------