

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2310 0038
穴付きコラムジ

State: 2025/12/20 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2310.038 - 穴付きフランジステンレス製 AE 用

AE 用サポートレールや AE 用ドアステイを固定するために使用します。



Features

| | |
|---------------|---|
| 品番 | SZ 2310.038 |
| 仕様 | 穴Ø 3.7 mm、25 mm ピッチ |
| 用途 | 次のアクセサリーの取り付けに使用します。 ドアクロスレール、AE用 AE用ドアステイ その他 |
| 材質 | 鋼板製 |
| 表面 | 亜鉛めっき |
| 同梱品 | ナットおよび歯付きワッシャーを含む |
| 長さ | 318 mm |
| 取り付け方法 | ドア裏面にあるスタッドボルトに垂直に取り付けます |
| 適用 | 上のドア用 |
| 品番について | 上のドア用 |
| 適用エンクロージャータイプ | AEステンレス TP ユニバーサルコンソール |
| 適用高さ | 380 mm |

Features

| | |
|------------|---------------|
| 1/パック | 20 個 |
| 純質量 | 1.56 |
| 総質量 | 1.752 |
| 関税率番号 | 73269098 |
| EAN | 4028177020917 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ETIM 8 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
