

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2310 076 穴付きフランジ

State: 2026/05/13 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2310.076 - 穴付きフランジ ステンレス製 AE 用

AE 用サポートレールやAE 用ドアステイを固定するために使用します。



Features

| | |
|---------------|---|
| 品番 | SZ 2310.076 |
| 仕様 | 穴Ø 3.7 mm、25 mm ピッチ |
| 用途 | 次のアクセサリーの取り付けに使います。 ドアクロスレール、AE用 AE 用ドアステイ その他 |
| 材質 | 鋼板製 |
| 表面 | 亜鉛めっき |
| 同梱品 | ナットおよび歯付きワッシャーを含む |
| 長さ | 698 mm |
| 取り付け方法 | ドア裏面にあるスタッドボルトに垂直に取り付けます |
| 適用エンクロージャータイプ | AEステンレス |
| 適用高さ | 760 mm |
| 1パック | 20 個 |
| 純質量 | 3.52 kg |

Features

| | |
|------------|--|
| 総質量 | 3.88 kg |
| 関税率番号 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ETIM 8 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| 製品説明 | SZ Perforated mounting strip, for AE in stainless steel, L: 698 mm, sheet steel, zinc-plated |