

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2310-20 穴付きフランジ

State: 2026/06/28 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2310.120 - 穴付きフランジ ステンレス製 AE 用

AE 用サポートレールやAE 用ドアステイを固定するために使用します。



Features

品番	SZ 2310.120
仕様	穴Ø 3.7 mm、25 mm ピッチ
用途	次のアクセサリーの取り付けに使います。 ドアクロスレール、AE用 AE 用ドアステイ その他
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	ナットおよび歯付きワッシャーを含む
長さ	1,138 mm
取り付け方法	ドア裏面にあるスタッドボルトに垂直に取り付けます
適用エンクロージャータイプ	AEステンレス
適用高さ	1,200 mm
1パック	20 個
純質量	6.06 kg

Features

総質量	6.42 kg
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
製品説明	SZ Perforated mounting strip, for AE in stainless steel, L: 1138 mm, sheet steel, zinc-plated