Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2311.225 スペーサーボルト

State: 2025/09/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



SZ 2311.225 - スペーサーボルト

取り付け面との間隔を取りたい時に使える便利な汎用型の固定部品です。

Features

品番	SZ 2311.225
製品説明	取り付け面との間隔をとりたい時に使える便利な汎用型の固定部品 です。
仕様	直径 4.5 mm 穴用タッピングスクリュー付き
材質	六角スチール(SW 8)
表面	亜鉛めっき
長さ	25 mm
取り付けについてのご注意	背面にはタッピンねじ 5.5 x 13 を使用して、トップハットレール/サポートレール、接触防止カバー、メインスイッチパネル、ケーブルクランプレールなどを固定することができます。
1パック	12 個
純質量	0.108
総質量	0.118
PCF/VE (Cradle to Gate)	0.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
	73181535
EAN	4028177526815
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625

© Rittal 2025 2

Features

ECLASS 8.0

27189234

© Rittal 2025