

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2311.225

スペーサーボルト

State: 2026/02/09 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2311.225 - スペーサーボルト

取り付け面との間隔を取りたい時に使える汎用型の固定部品です。

Features

| | |
|-------------------------|---|
| 品番 | SZ 2311.225 |
| 製品説明 | 取り付け面との間隔をとりたい時に使える汎用型の固定部品です。 |
| 仕様 | 直径 4.5 mm 穴用タッピングスクリュー付き |
| 材質 | 六角スチール (SW 8) |
| 表面 | 亜鉛めっき |
| 長さ | 25 mm |
| 取り付けについてのご注意 | 背面にはタッピンねじ 5.5 x 13 を使用して、トップハットレール/サポートレール、接触防止カバー、メインスイッチパネル、ケーブルクランプレールなどを固定することができます。 |
| 1パック | 12 個 |
| 純質量 | 0.108 |
| 総質量 | 0.118 |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 0.5 kg CO ₂ eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリーB : PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| 関税率番号 | 73181535 |
| EAN | 4028177526815 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ETIM 8 | EC002625 |

Features

ECLASS 8.0

27189234