

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2311.250

スペーサーボルト

State: 2026/02/04 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2311.250 - スペーサーボルト

取り付け面との間隔を取りたい時に使える汎用型の固定部品です。

Features

品番	SZ 2311.250
製品説明	取り付け面との間隔をとりたい時に使える汎用型の固定部品です。
仕様	直径 4.5 mm 穴用タッピングスクリュー付き
材質	六角スチール (SW 8)
表面	亜鉛めっき
長さ	50 mm
取り付けについてのご注意	背面にはタッピンねじ 5.5 x 13 を使用して、トップハットレール/サポートレール、接触防止カバー、メインスイッチパネル、ケーブルクランプレールなどを固定することができます。
1パック	12 個
純質量	0.228
総質量	0.244
PCF/VE (Cradle to Gate)	0.9 kg CO ₂ eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB : PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73181535
EAN	4028177526822
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625

Features

ECLASS 8.0

27189234