

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2311.250

スペーサーボルト

State: 2026/05/13 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2311.250 - スペーサーボルト

取り付け面との間隔を取りたい時に使える便利な汎用型の固定部品です。

Features

品番	SZ 2311.250
製品説明	取り付け面との間隔を取りたい時に使える便利な汎用型の固定部品です。
仕様	直径 4.5 mm 穴用タッピングスクリー付き
材質	六角スチール (SW 8)
表面	亜鉛めっき
長さ	50 mm
取り付けについてのご注意	背面にはタッピンねじ 5.5 x 13 を使用して、トップハットレール/ サポートレール、接触防止カバー、メインスイッチパネル、ケーブルクランプレールなどを固定することができます。
1パック	12 個
純質量	0.228 kg
総質量	0.244 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	0.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73181535
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Features

製品説明

SZ スペーサーボルト、長さ: 50 mm