

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2368.000

接続工レメント

State: 2025/12/17 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SG 2368.000 - 接続エレメント シグナルピラー用、モジュール式

パイプ、壁面またはベースへの取り付けの1つを選択できます。光学式要素用の遮断カバー付き。

Features

品番	SG 2368.000
仕様	パイプ取り付け用
製品説明	パイプ取り付けや壁面取り付けに使用できます。接続コンポーネント内に圧着端子。光学コンポーネント用カバー付属。VDE準拠の接触防止保護。
メリット	連結部分をつなぎ合わせて簡単に組み立てられます。
機能方法	接続エレメント、工学エレメント、音響エレメント、白熱灯およびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。
材質	ポリアミド製エンクロージャー
塗装色	黒
直径	70 mm
定格インパルス耐電圧、フェーズ 対フェーズ	2500 V AC
定格絶縁電圧	250 V AC
Signal pillar	モジュール式
寸法：	高さ: 43 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 54
定格電圧	12 V～240 V (AC/DC)

Features

1パック	1 個
純質量	0.11
総質量	0.115
関税率番号	85369095
EAN	4028177219908
ECLASS 8.0	27371232

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
	UR